


Plissee SR 1S

Informationen und Messhinweise




Verspanntes Cosiflor® Plissee welches direkt über die Bediengriffe auf den Profilen bedient werden kann.

BEWEGLICH

SR 1 S Halbkreis beweglich

SR 1 S HALBKREIS



- Aufgrund der Rundung und der diagonalen Schnurführung wölben sich die Enden des Behanges bei zusammengesobener Anlage leicht nach oben. Dies ist technisch bedingt und kein Reklamationsgrund.
- Spanschnüre feststehend.

GRÖßENBEREICH PLISSEE

GRÖßENBEREICH WABENPLISSEE

	SR 1 S Halbkreis	SR 1 S Halbkreis
min. Breite (B)	30 cm	30 cm
max. Breite (B)	150 cm	150 cm
Oberschiene Breite (Os.)	ca. 8 cm	ca. 8 cm
min. Höhe (H)	30 cm	30 cm
max. Höhe (H)	150 cm	120 cm

PAKETHÖHEN

SR 1 S Halbkreis beweglich

Anlagenhöhe	Pakethöhe	
50 cm	ca. 5 cm	
100 cm	ca. 6 cm	
150 cm	ca. 7 cm	

PROFILFARBEN

	weiß	silber	bronze	schwarzbraun	anthrazit
SR 1 S Halbkreis beweglich	V	V	V	V	V

MAßHINWEISE


SR 1 S

SR 1 S


SR 1 S

SR 2


SR 2




Bestellmaße* = B und H



Bestellmaße = B und H



Bestellmaße* = B und H



Bestellmaße = B und H

Bitte angeben, ob schräger oder gerader Falz.


Glasfalz schräg:

Maße = lichte Maße!




Kontrollmaß = C

Glasfalz gerade:



⚠ Bitte reichen Sie bei Fenstern, die keinen exakten Halbkreis bzw. Viertelkreis darstellen, eine Maßskizze und eine feste Schablone im Maßstab 1:1 mit den Fertigmaßen ein.

Die möglichen Größenbereiche entnehmen Sie bitte den Modellseiten.




Abstand Plissee-Scheibe: mindestens 5 mm!

Achtung Bei Plafondanlagen Abstand Plissee-Scheibe: mindestens 100 mm!

Aufgrund der Profillage ergeben sich in den Eckbereichen Flächen, die nicht abgedeckt werden!

Je nach Winkel und Anlagentyp variieren diese Flächen und sind kein Reklamationsgrund.



Beispiel Typ SR 1 S

WICHTIGE HINWEISE FÜR MONTAGE AUF DEM FENSTERFLÜGEL, MIT WANDWINKEL

X = gewünschter Überstand

X bei Befestigungsschienen min. 25 mm (= Höhe des Wandträgers)


Kontrollmaß = C (einschließlich des gewünschten Überstands X)

Hinweise

Höhenmaß = Oberkante Profil

Deckenträger und Winkel benötigen zusammen weitere 3,5 mm.

Die möglichen Größenbereiche entnehmen Sie bitte den Modellseiten.



* Abzüge werden werkseitig vorgenommen